

Garant
Fresas copiadoras y de planear indexadas, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/3mm

Datos de pedido

Número de pedido	212006 25/3
GTIN	4062406576509
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₃	15 mm
Longitud total L _{tot}	35 mm
Plaquita de corte adecuada	RPK.10T3M0T
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	40 mm
Ø de corte D _c	25 mm

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Número de filos Z	3
Ángulo de rampa α _{máx.}	3,22 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Fresado circular de taladro a _p	1,6 mm
Rosca de alojamiento M	M12
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	48 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	12,45 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	219878 2
---	----------