

Garant**Juego de fresas con mango 8 piezas, GARANT Master Uni- medio, MD,
Número de fresas con mango: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	541410 8
GTIN	4062406587086
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Surtido de fresas de mango de MD Multi Cut con variantes de forma corrientes.

La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo permite una **elevada potencia de arranque de viruta** y, al mismo tiempo, una **marcha extremadamente suave y una excelente capacidad de guiado**. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado.

- **Eliminación elevada de material.**
- **Movimiento estable.**
- **Reducida sollicitación térmica, gran durabilidad, evacuación de virutas mejorada.**
- **Uso universal en acero, acero inoxidable y aluminio.**

Ø mango 6 mm.

Las fresas con mango **GARANT** se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de las aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Adecuadas para aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, redondear cantos, enlucir, y mecanizar

cordones de soldadura y superficies.

Suministro:

1 ud. n.º 540220 de cada tam. A0616 / A1020 / C0616 / C1020 / D0605 / D1009 / G0618; M1020.

Nota:

Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el ensuciamiento.

Descripción técnica

Serie	GARANT Master Uni
Material de corte	MD
Ø de mango	6 mm
Número de fresas con mango	8
Tipo de producto	Fresa con mango

Accesorios

Fresa con mangoGARANT Master Uni – medio Tipo G0618	540220 G0618
Fresa con mangoGARANT Master Uni – medio Tipo D0605	540220 D0605
Fresa con mangoGARANT Master Uni – medio Tipo M1020	540220 M1020
Fresa con mangoGARANT Master Uni – medio Tipo D1009	540220 D1009
Fresa con mangoGARANT Master Uni – medio Tipo A1020	540220 A1020
Fresa con mangoGARANT Master Uni – medio Tipo C1020	540220 C1020
Fresa con mangoGARANT Master Uni – medio Tipo C0616	540220 C0616
Fresa con mangoGARANT Master Uni – medio Tipo A0616	540220 A0616