

Garant
**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z:
35/5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	42 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Fresado circular de taladro a_p	2,5 mm
Plaquita de corte adecuada	RPK.10T3M0T
Número de filos Z	5
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	68 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,79 grados

Ø de corte D_c	35 mm
Ø D_3	25 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	22,45 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	60 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Ø D_2	28,7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	219878 2
---	----------