

Garant
Fresas copiadoras y de planear indexadas, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/3mm

Datos de pedido

Número de pedido	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	25 mm
Longitud total L_{tot}	115 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Longitud de voladizo L_1	59 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	3,22 grados
Ø D_3	15 mm
Ø de mango $D_s \text{ h6}$	25 mm
Refrigeración interior	sí

Plaquita de corte adecuada	RPK.10T3M0T
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	40 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\max.}$	12,45 mm
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro a_p	1,6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	219878 2
---	----------