

Garant

Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, Ø D / cantidad de filos
Z: 52/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP.**

Descripción técnica

Fresado circular de taladro a_p	2,5 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	39,45 mm
Ø de corte D_c	52 mm

Refrigeración interior	sí
Ø de perforación de asiento	22 mm
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	94 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,02 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	RPK.10T3M0T
Ø D_3	42 mm
Número de filos Z	6
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	102 mm
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	219878 2
---	----------