

Garant

**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, Ø D / cantidad de filos
Z: 35/3mm**



Datos de pedido

Número de pedido	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP.**

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ø de corte D_c	35 mm
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	68 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,79 grados
$\varnothing D_3$	25 mm
Número de filos Z	3
\varnothing de perforación de asiento	16 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	22,45 mm
Fresado circular de taladro a_p	2,5 mm
Plaquita de corte adecuada	RPK.10T3M0T
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	60 mm
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	219878 2
---	----------