

Garant**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, Ø D / cantidad de filos
Z: 63/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Fresado circular de taladro a_p	4 mm
Ø de corte D_c	63 mm
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{m\acute{a}x.}}$	124 mm
$\varnothing D_3$	51 mm
Plaquita de corte adecuada	RPK.1204M0T
Refrigeraci3n interior	s3
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Longitud total L_{tot}	40 mm
N3mero de filos Z	6
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{m3n.}}$	114 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{m\acute{a}x.}}$	47,94 mm
3ngulo de rampa $\alpha_{\text{m\acute{a}x.}}$	1 grados
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Divisi3n de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	219878 3
---	----------