

Garant**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, Ø D / cantidad de filos
Z: 125/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

Refrigeración interior	sí
Ø D ₃	113 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Fresado circular de taladro a _p	4 mm

Longitud total L_{tot}	63 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{min.}$	238 mm
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
\varnothing de corte D_c	125 mm
Plaquita de corte adecuada	RPK.1204M0T
Número de filos Z	10
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	109,94 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,44 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{máx.}$	248 mm
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	219878 3
---	----------