

Garant

Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 52/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	212018 52/5
GTIN	4062406576646
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,3 grados
Refrigeración interior	sí
Ø de perforación de asiento	22 mm
Fresado circular de taladro a_p	4 mm

Ø de corte D_c	52 mm
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{\min.}$	92 mm
Número de filos Z	5
Longitud de rampa L para $\alpha_{\max.}$	36,94 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Plaquita de corte adecuada	RPK.1204M0T
Ø D_3	40 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\max.}$	102 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	219878 3
---------------------------------------------------	----------