

Garant**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, Ø D / cantidad de filos
Z: 42/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

Ø D ₃	30 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,79 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	26,94 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	82 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Refrigeración interior	sí
Longitud total L_{tot}	40 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Ø de corte D_c	42 mm
Fresado circular de taladro a_p	4 mm
Plaquita de corte adecuada	RPK.1204M0T
Número de filos Z	4
Fresado circular de taladro Ø $D_{min.}$	72 mm
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	219878 3
---	----------