

## Garant

Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro,  $\varnothing D$  / cantidad de filos  
Z: 66/6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Clase de artículo	210

### Descripción

#### Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

#### Nota:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

### Descripción técnica

Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,94 grados
Fresado circular de taladro $a_p$	4 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$	130 mm
Longitud total $L_{tot}$	50 mm

Ángulo de ajuste $\kappa$	15 - 30 grados
$\varnothing D_3$	54 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Refrigeración interior	sí
Número de filos Z	6
$\varnothing$ de corte $D_c$	66 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	50,94 mm
$\varnothing$ de perforación de asiento	27 mm
Plaquita de corte adecuada	RPK.1204M0T
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	120 mm
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	219878 3
---	----------