

Garant
**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, Ø D / cantidad de filos
Z: 100/9mm**

Datos de pedido

Número de pedido	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	198 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	188 mm
Refrigeración interior	sí
Plaquita de corte adecuada	RPK.1204M0T

Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Ø de perforación de asiento	32 mm
Fresado circular de taladro a_p	4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,57 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	84,94 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø de corte D_c	100 mm
Número de filos Z	9
Ø D_3	88 mm
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	219878 3
---	----------