



Enrollador de manguera con carcasa de aluminio fundido, Tipo: 20



Datos de pedido

Número de pedido	080074 20
GTIN	4030704030092
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera con **automatismo de extensión y de arrollamiento guiado** y accionado **a través de resortes de acero duraderos**, con bloqueo múltiple por vuelta. Enrollador de manguera abierto con **carcasa de fundición de aluminio**, galvanizada, **arco de salida orientable** y una **manguera PVC reforzada de nilón**.

Aplicación:

Apropiado para aire.

Para aumentar la ergonomía gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por mangueras colocadas en el suelo.

Descripción técnica

Longitud utilizable de la manguera	20 m
Conexión salida	3/8 pul
Material tubo flexible	Policloruro de vinilo
Presión de servicio máx.	20 bar
Material carcasa	Aluminio

Conexión entrada	3/8 pul
Carcasa anchura	380 mm
Carcasa altura	375 mm
Carcasa profundidad	155 mm
Tipo de producto	Enrollador de manguera