

Garant**Fresas de MDI DIN 6535 HB, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	203480 8
GTIN	4045197119568
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:**

Gracias a un mínimo de 6 dientes, **alta estabilidad** y **suavidad de marcha extraordinariamente elevada**.

Ángulo de incidencia con doble destalonado.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.

Descripción técnica

Ø de cuello D_1	7,8 mm
Ø de corte D_c	8 mm
Número de dientes Z	6
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,05 mm
Avance f_z para contornear en acero < 900 N/mm ²	0,063 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	24 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Longitud total L	63 mm
Longitud de filo L_c	19 mm
Dirección de aproximación	horizontal
Mango	DIN 6535 HB con h6
Tolerancia Ø nominal	e8

Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,1 \times D$ en canteado
Refrigeración interior	no
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	600 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	400 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	190 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	95 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	85 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	65 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		

seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuada con restricciones