

Garant**DCGW 04T001, Ejecución de la arista de corte: G****Datos de pedido**

Número de pedido	268096 G
GTIN	4062406578145
Clase de artículo	21H

Descripción

Ejecución:
Modelo CBN.

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,03 - 0,08 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 140 m/min
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	H
Avance f	0,04 - 0,06 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCGW 04T001
Material de corte	CBN

Radio angular	0,1 mm
Clase	BU7220
Ejecución de la arista de corte	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado