

Garant

Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, izquierda, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	5,5 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Desplazamiento central L_3	2 mm
Ø de mango D_5	8 mm
Longitud total L	57 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Código ISO Soporte	E08X SVJCR/L05
Anchura de cuello L_4	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26

269028 26