

Garant**Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, derecha, Ø mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Clase de artículo	21P

Descripción técnica

Profundidad útil T	3,5 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Longitud total L	57 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	10,2 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Tamaño de placa	5 mm
Código ISO Soporte	E08X SVVCR/L05
Desplazamiento central L ₃	5,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------