

**Garant****Juego de fresas con mango 5 piezas, GARANT Master Uni- medio, MD TiAlN,  
Número de fresas con mango: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	541406 5
GTIN	4062406587079
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

**Surtido de fresas de mango de MD Multi Cut con variantes de forma corrientes.**

**La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo** permite una **elevada potencia de arranque de viruta** y, al mismo tiempo, una **marcha extremadamente suave y una excelente capacidad de guiado**. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado.

· **uso universal.**

Ø mango 6 mm.

Las fresas con mango **GARANT** se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de las aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Recubrimiento de TiAlN adicional para aumentar duración y resistencia al calor.

Para cargas térmicas y mecánicas elevadas (Heavy Duty).

· **Vida útil más larga.**

· **Menor aportación de calor.**

· **Mejor evacuación de viruta.**

**Aplicación:**

Adecuadas para aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, redondear cantos, enlucir, y mecanizar cordones de soldadura y superficies.

**Suministro:**

1 ud. de cada n.º 540222 tam. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

**Nota:**

Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el ensuciamiento.

---

**Descripción técnica**

Serie	GARANT Master Uni
Material de corte	MD TiAlN
Ø de mango	6 mm
Número de fresas con mango	5
Tipo de producto	Fresa con mango

---

**Accesorios**

Fresa con mango recubiertaGARANT Master Uni – medio Tipo D0807	540222 D0807
Fresa con mango recubiertaGARANT Master Uni – medio Tipo A0616	540222 A0616
Fresa con mango recubiertaGARANT Master Uni – medio Tipo G0618	540222 G0618
Fresa con mango recubiertaGARANT Master Uni – medio Tipo M1020	540222 M1020
Fresa con mango recubiertaGARANT Master Uni – medio Tipo C0616	540222 C0616