

Garant**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z:
25/2mm**

Datos de pedido

Número de pedido	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	25 mm
Longitud de rampa L para α_{\max} .	9,94 mm
Fresado circular de taladro Ø D_{\min} .	38 mm
Ø D_2	20,7 mm
Fresado circular de taladro Ø D_{\max} .	48 mm
Fresado circular de taladro a_p	1,7 mm

Ø D ₃	13 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Número de filos Z	2
Longitud total L _{tot}	35 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	RPK.1204M0T
Rosca de alojamiento M	M12
Ángulo de rampa α _{máx.}	4,83 grados
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	219878 3
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	219878 2