

Garant**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z:
35/3mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 212015 35/3 |
| GTIN | 4062406587550 |
| Clase de artículo | 210 |

Descripción**Ejecución:**

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

| | |
|--|-------------|
| Fresado circular de taladro a_p | 4 mm |
| Ø de corte D_c | 35 mm |
| Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$ | 2,41 grados |
| Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$ | 68 mm |
| Ø D_3 | 23 mm |
| Ø D_2 | 28,7 mm |
| Longitud total L_{tot} | 42 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Número de filos Z | 3 |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Plaquita de corte adecuada | RPK.1204M0T |
| Fresado circular de taladro Ø D _{min.} | 58 mm |
| Rosca de alojamiento M | M16 |
| Longitud de rampa L para α _{máx.} | 19,94 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ejecuciones de mangos | con rosca |
| Fresa adecuada para forma de placa | redondo |
| Empleo de fresa | Ramping |
| Empleo de fresa | Fresado circular |
| División de los cortes | desigual |
| Intercambio de herramienta | PowerCard |
| Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |

Accesorios

| | |
|---|----------|
| Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3 | 219878 3 |
| Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2 | 219878 2 |