



Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, izquierda, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	255161 2
GTIN	4062406609498
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Código ISO Soporte	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Longitud total L	250 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud total L	180 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Longitud de sujeción L_2	19 mm

Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Longitud de sujeción L ₂	19 mm
Pieza de repuesto	259981 11
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Material de corte	Acero
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Barra de mandrinar