

**Juego de barras de mandrinar de acero con RI, izquierda, Tipo: SET1****Datos de pedido**

Número de pedido	265156 SET1
GTIN	4062406612412
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	110 mm
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Desplazamiento central L ₃	4 mm
Desplazamiento central L ₃	6,5 mm
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A0810H SDUCR/L07
Código ISO Soporte	A0608H SCLCR/L06

Código ISO Soporte	A0810J SCLCR/L06
Código ISO Soporte	A1012K SDUCR/L07
Longitud de la cabeza L ₁	22,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27,5 mm
Anchura de cuello L ₄	10 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	8 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	12 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	15,5 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Longitud de sujeción L ₂	7 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

260033 0608/06

Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de
plaquita 0608/06 mm

Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de
plaquita 0810/06 mm

260033 0810/06

Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de
plaquita 1012/06 mm

260033 1012/06

Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de
plaquita 1216/06 mm

260033 1216/06

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8