

Sistema magnético plano sin rosca, Neodimio, Ø: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	085923 32
GTIN	2050001737700
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Descripción técnica

Material superficie	galvanizado
Peso	40 g
Fuerza de sujeción nominal	350 N
resistencia máxima a altas temperaturas	80 °C
Altura	7 mm
Ø	32 mm
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

