


Garant**Fresas MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	203211 14
GTIN	4045197597441
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:****GARANT Diabolo:**

geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.

Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado

(corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Descripción técnica

Ø de corte D_c	14 mm
Número de dientes Z	6
Avance f_z para contorneo en acero < 65 HRC	0,025 mm
Ø de mango D_s	14 mm
Longitud total L	83 mm
Longitud de filo L_c	30 mm
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tolerancia Ø nominal	e8
Ángulo de hélice	50 grados
Ángulo del chaflán angular	90 grados

Serie	Diabolo
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	H
Características ángulo espiral	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D al contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 50 HRC	adecuado	170 m/min	H
Acero < 55 HRC	adecuado	170 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	145 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado	100 m/min	H
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		