

**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Ejecución:**

- **Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.**
- **Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.**
- **Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.**

**Idóneo para:**

GARANT Fresa de planear n.º 214395 y n.º 214400.

**Contenido:**

50 214440 UNI

**Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx}} = 3 \text{ mm}$ .**Descripción técnica**

Tipo	UNI
Grosor de la placa E	3,18 mm
Contenido	50
Código ISO plaquita de corte	SDMX 0903 AFEN
Clase	HB7520

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	350 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	255 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	230 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	130 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	235 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

### Accesorios

SDMX 0903 AFEN Tipo UNI	214440 UNI
-------------------------	------------