

HOLEX**Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2996 12
GTIN	4062406625535
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Duración excelente en su clase en el mecanizado de **aceros resistentes a la corrosión** gracias al **recubrimiento innovador y la geometría**. Especial para **aceros inoxidables en régimen de alto rendimiento**, p. ej. Dúplex. **Potencia óptima de arranque de viruta** gracias a las **altas velocidades de corte**.

Como n.º 202996.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	12 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Número de dientes Z	4
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Avance f_z para contorneo en INOX > 900 N/mm ²	0,06 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	46 mm
Ø de cuello D_1	11,6 mm
Longitud de filo L_c	36 mm

Longitud total L	93 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Avance f_z para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Ángulo de hélice	38 grados
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,3 mm
Contenido	5
Serie	Pro Inox
Recubrimiento	TiSiN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5 × D en canteado
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,08×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	P

TOOLOX 33	adecuado con restricciones	115 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado con restricciones	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	85 m/min	M
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

Accesorios

Fresa de MDI HOLEX Pro INOXHPC Ø e8 DC 12 mm

202996 12