




## Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	GG3085 20
GTIN	4062406625818
Clase de artículo	GGN

### Descripción

#### Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada **especialmente para el uso TPC para el uso universal.**

#### Alma reforzada.

**Resistencia optimizada** a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos.

**Divisor de virutas** para una trituración de virutas controlada.

**Como n.º 203085.**

#### Nota:

$h_{\text{máx.}}$ : Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.

$a_{\text{e máx.}} = 0,18 \times D$  para el mecanizado TPC.

### Descripción técnica

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,4 mm
Ø de cuello $D_1$	19,8 mm
Ø de mango $D_s$	20 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Tolerancia Ø nominal	e8
Voladizo $L_1$ incl. cuello	70 mm

Número de dientes Z	4
Ángulo de hélice	40 grados
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Ø de corte $D_c$	20 mm
Espesor medio de viruta $h_{m\acute{a}x.}$ para fresar TPC en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,134 mm
Longitud total L	126 mm
Dirección de aproximación	horizontal e inclinado
Mango	DIN 6535 HB con h6
Longitud de filo $L_c$	60 mm
Contenido	5
Recubrimiento	TiSiN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,18xD
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	360 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	330 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	290 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P

Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	M
Uni	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

## Accesorios

Fresas de MDI con divisores de virutasHPC Ø e8 DC 20 mm	203085 20
---	-----------