

Garant**Cabezal escariador Cermet HPC H7 acero Agujero pasante, Sin revestimiento, Ø nominal D: 14,201-Xmm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 239710 14,201-X |
| GTIN | 4062406605438 |
| Clase de artículo | 23A |

Descripción**Ejecución:**

Sistema escariador de cabeza intercambiable **completamente rectificado para ajuste IT7**. Geometría de corte adaptada a la aplicación.

Concentricidad del sistema $\leq 5 \mu\text{m}$ (en relación con el cabezal y el soporte) en estado montado.

Con filos cortos y espiral a izquierda.

Aplicación:

Para perforaciones de agujero pasante.

Para el escariado HPC/HSC.

Nota:

Longitud útil total = L_1 (asiento n.º 239740 / 239745) + l (cabezal intercambiable del n.º 239710 al 239720).

Llave de apriete adecuada n.º 219987. Inserto para llave dinamométrica n.º 219986.

Otros tamaños disponibles a petición. Plazo de entrega: 4 semanas

Cantidad mínima de pedido: 1 unidades

Realización especial específica del cliente:

Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución.

Descripción técnica

| | |
|--------------------|-------|
| Tamaño del asiento | 12 mm |
|--------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Longitud de filo l_1 | 8 mm |
| Longitud de cabeza l | 22 mm |
| Número de filos Z | 6 |
| Intervalo de \varnothing | 14,201 - 15,2 mm |
| Serie | TopCut |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Material de corte | Cermet |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tolerancia de taladrado | H7 |
| Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Refrigeración interior | sí |
| Semiestándar | sí |
| Asiento adecuado | GARANT TopCut |
| Tipo de producto | Placa de corte para escariado |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 140 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 140 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 140 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 120 m/min | P |
| GG | adecuado con restricciones | 160 m/min | K |
| GGG | adecuado con restricciones | 140 m/min | K |
| Aceite | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |