



## Juego de barras de mandrinar de acero con RI, derecha, Tipo: SET1



### Datos de pedido

Número de pedido	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Clase de artículo	29W

### Descripción técnica

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	4 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	6 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	9 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	6,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	8 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	6 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	10 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	8 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27,5 mm

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22,5 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	11 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	15,5 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	8 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	12 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	7 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	125 mm
Código ISO Soporte	A0608H SCLCR/L06
Código ISO Soporte	A1012K SDUCR/L07
Código ISO Soporte	A0810J SCLCR/L06
Código ISO Soporte	A0810H SDUCR/L07
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

260032 0608/06

Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de  
plaquita 0608/06 mm

Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de  
plaquita 0810/06 mm

260032 0810/06

Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de  
plaquita 1012/06 mm

260032 1012/06

Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de  
plaquita 1216/06 mm

260032 1216/06

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX8

674248 TX8