



Enrollador de manguera con carcasa de aluminio fundido, Tipo: 20SCS



Datos de pedido

Número de pedido	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera con **automatismo de extensión y de arrollamiento guiado** y accionado **a través de resortes de acero duraderos**, con bloqueo múltiple por vuelta. Enrollador de manguera abierto con **carcasa de fundición de aluminio**, galvanizada, **arco de salida orientable** y una **manguera PVC reforzada de nilón**. Con arrollamiento automático SCS controlado, patentado, para evitar lesiones.

Aplicación:

Apropiado para aire.

Para aumentar la ergonomía gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por mangueras colocadas en el suelo.

Descripción técnica

Conexión salida	3/8 pul
Conexión entrada	3/8 pul
Longitud utilizable de la manguera	20 m
Material tubo flexible	Policloruro de vinilo

Sistema automático de enrollado SCS	sí
Presión de servicio máx.	20 bar
Material carcasa	Aluminio
Carcasa altura	375 mm
Carcasa profundidad	155 mm
Carcasa anchura	380 mm
Tipo de producto	Enrollador de manguera