

**Garant****Tope de la pieza de trabajo tridimensional, Tipo: 300****Datos de pedido**

Número de pedido	360432 300
GTIN	4062406640446
Clase de artículo	31H

**Descripción****Ejecución:**

- **Ajuste en continuo y rápido.**
- **Asiento M8 para tuercas correderas en ranura o montaje directo.**
- **Extracción máxima opcional de 30 mm.**

Tope doble.

**Aplicación:**

Para el empleo en fresadoras y taladradoras.

**Material:**

Aluminio anodizado.

**Partes opcionales:**

Tuercas correderas en ranura en T con M8, véase el n.º 370520 tam. 12 – 18.

**Descripción técnica**

Altura total	350 - 380 mm
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	HiPo

Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	Duo
Adecuado para el código de color	Duo Plus
Adecuado para el código de color	TeleCentric
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	Basic
Adecuado para el código de color	HD-Allmatic
Adecuado para el código de color	Centro Gripp
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Altura útil N	285 - 315 mm
Distancia del eje S A	80 - 110 mm
Tipo de producto	Tope de la pieza de trabajo