

**Garant****Fresa de desbaste HSS-Co8, Sin revestimiento, Ø js14 DC: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	192520 16
GTIN	4045197106698
Clase de artículo	11W

**Descripción****Ejecución:****Con perfil de labio destalonado por muela.**

Geometría de corte frontal para inmersión.

- **Ranuras para viruta amplias rectificadas con máxima precisión.**
- **Ángulo de desprendimiento especial para aluminio y metales no férricos.**

**Ventaja:**Las grandes cajas de virutas son adecuadas **para un elevado volumen de arranque de viruta.****Descripción técnica**

Avance $f_z$ para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,075 mm
Ø de corte $D_c$	16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,5 mm
Número de dientes Z	3
Ø de mango $D_s$	16 mm
Longitud total L	123 mm
Longitud de filo $L_c$	63 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 1835 B con h6
Tolerancia Ø nominal	js14
Ángulo de hélice	36 grados

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Perfil de fresado	WR
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	138 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	9 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		