


Garant**Plaquita de ranurado Radio completo, HU9310, Ancho de tronzado w: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275015 4
GTIN	4062406612634
Clase de artículo	21H

Descripción**Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274010–274026.

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,12 mm/rev,
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ancho de tronzado w	4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Clase	HU9310
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro

Tipo de producto

Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	380 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	360 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	280 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		