

Garant**Fresas de contornear de MDI, corte traccionante grueso, Sin revestimiento, Ø h10 DC: 6Mmm****Datos de pedido**

Número de pedido	209410 6M
GTIN	4045197477583
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:**

Dentado cruzado de alto rendimiento para el mecanizado económico de plásticos reforzados con fibra. Para el fresado de ranuras en el sector del desbaste.

Espiral a la derecha, **corte traccionante** para uso normal.

Tamaños 5M, 6M, 8M: Ejecución extralarga.

Descripción técnica

Número de dientes Z	2
Avance f para contornear en POM GF25	0,18 mm/rev,
Ø de corte D _c	6 mm
Avance f para contornear en PEEK CF30	0,12 mm/rev,
Ø de mango D _s	6 mm
Longitud de filo L _c	30 mm
Longitud total L	75 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Grado de finura de dentado	grueso
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica

Perfil de fresado	con dentado cruzado
Tipo	W
Tolerancia Ø nominal	h10
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,5 \times D$ en cantedo
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tolerancia de mango	h6
Tipo de producto	Fresa de contornear

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
PVDF GF20	adecuado	120 m/min	N
POM GF25	adecuado	120 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	100 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	100 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	120 m/min	N
PEEK CF30	adecuado	110 m/min	N
PRFV	adecuado con restricciones	120 m/min	N
CFRP	adecuado con restricciones	120 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------