



Fresa de desbastar de MDI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG3068 6
GTIN	4062406625672
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Para el **desbastado y el acabado** con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría innovadora y recubrimiento de alto rendimiento para conseguir resultados de fabricación y durabilidad excelentes en diferentes materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.

Como n.º 203068.

Descripción técnica

Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	19 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Avance f_z para contornear en INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,1 mm
Longitud de filo L_c	13 mm

Número de dientes Z	4
Ø de corte D _c	6 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Longitud total L	57 mm
Ø de cuello D ₁	5,8 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Ángulo de hélice	42 grados
Mango	DIN 6535 HB con h6
Contenido	5
Serie	Pro Uni
Recubrimiento	TiSiN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,08×D
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	250 m/min	N

Acero < 500 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	35 m/min	S
GG(G)	adecuado	240 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Accesorios

Fresa de mango MDI HOLEX Pro UNIHPC Ø e8 DC 6 mm

203068 6