




## Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	GG3086 8
GTIN	4062406625849
Clase de artículo	GGN

### Descripción

#### Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada **especialmente para el uso TPC para el uso universal.**

#### Alma reforzada.

**Resistencia optimizada** a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos.

**Divisor de virutas** para una trituración de virutas controlada.

**Como n.º 203086.**

#### Nota:

$h_{m\acute{a}x.}$ : Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.

$a_{e\ m\acute{a}x.} = 0,05 \times D$  para el mecanizado TPC.

### Descripción técnica

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Voladizo $L_1$ incl. cuello	40 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,12 mm
Longitud total L	80 mm

Número de dientes Z	4
Ángulo de hélice	40 grados
Ø de cuello D <sub>1</sub>	7,8 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub>	32 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	8 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Espesor medio de viruta h <sub>máx.</sub> para fresar TPC en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,062 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Dirección de aproximación	horizontal e inclinado
Contenido	5
Recubrimiento	TiSiN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,07×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	350 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	320 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	280 m/min	P

Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	145 m/min	M
Uni	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

## Accesorios

Fresas de MDI con divisores de virutasTPC Ø e8 DC 8 mm	203086 8
--	----------