

Garant**Broca piloto de MDI GARANT Master Steel MICRO con mango cilíndrico DIN 6535 HA 5xD, AlCrN, Ø DC: 2,61-Xmm****Datos de pedido**

Número de pedido	121223 2,61-X
GTIN	4062406632298
Clase de artículo	10F

Descripción**Ejecución:**

Microbroca de alto rendimiento para el uso universal del material con un enfoque al mecanizado de acero. Máxima seguridad del proceso gracias a **herramientas perfectamente adaptadas entre sí de todo el sistema** y a la **faja guía ampliada**. Taladrado de diámetros más pequeños hasta una profundidad máxima después de la perforación piloto previa. **Compromiso óptimo entre el diámetro del núcleo y el tamaño del canal de viruta para una buena evacuación de la viruta**, incluso en el caso de materiales de viruta larga. **El aumento de la vida útil y del volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo** producen un proceso de taladrado rentable, incluso con diámetros de perforación mínimos, además de una gran relación L/D.

Nota:

Para un uso con seguridad del proceso de las microbrocas a partir de 8xD es necesaria una **perforación piloto de 4xD como mínimo**, con la microbroca piloto n.º121223. En caso de mecanizado vertical y superficie plana de la pieza, a partir de $D_c = \varnothing 1$ mm se puede prescindir de la perforación piloto hasta una longitud de 12xD Prestar siempre atención a la **ausencia de virutas en la perforación piloto** antes de utilizar la siguiente broca. Recomendamos la realización de un avellanado de 90° con una broca de puntear CN adecuada, tras haber realizado la perforación piloto. En el caso de aplicaciones críticas (p. ej., precisión de fabricación máxima, formación de rebabas mínima, presión del refrigerante reducida), reducir el avance de la herramienta en un 50 % antes de la entrada y la salida del material. Los materiales de viruta larga requieren, en caso necesario, un **desahogo** a intervalos de 3xD respectivamente, con un movimiento de retirada mínimo sobre la profundidad de la perforación piloto. Prestar atención a que los **instrumentos de sujeción de la herramienta** sean adecuados (mandril de contracción térmica, conos de sujeción de expansión hidráulica) con una precisión de concentricidad menor que 0,003 mm, una **presión del refrigerante** suficientemente alta (como mínimo 30 bar), así como una **filtración** lo bastante fina del refrigerante ($D_c < \varnothing 2$ mm con filtro $\leq 0,010$ mm; $D_c < \varnothing$

3 mm filtro $\leq 0,020$ mm). La relación L/D indicada corresponde a la **profundidad de perforación mínima** alcanzable con la microbroca correspondiente.

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Plazo de entrega: 10 semanas laborales

Cantidad mínima de pedido: 5 unidades

Realización especial específica por parte del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborales tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución.

Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de +/-10 % (mín. 1 ud.).

Descripción técnica

Ø de mango D_s	3 mm
Tolerancia Ø nominal	m6
Intervalo de Ø	2,61 - 2,7 mm
Norma	Norma de fábrica
Longitud de la ranura de viruta L_c	18,9 mm
Número de filos Z	2
Longitud total L	50 mm
Serie	Master Steel
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Ejecución	5xD
Ángulo de punta	135 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí, con 40 bar
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Semiestándar	sí
anillo de color	verde
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
--	-----	-------	------------

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	35 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	25 m/min	S
GG(G)	adecuado	70 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		