




## Enrollador de manguera con carcasa de chapa de acero, Tipo: 15SCS



### Datos de pedido

Número de pedido	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Enrollador de manguera con **automatismo de extensión y de arrollamiento guiado** y accionado **a través de resortes de acero duraderos**, con bloqueo múltiple por vuelta. Enrollador de manguera abierta en **modelo de chapa de acero galvanizado parcialmente pintado** con **abertura variable** y **manguera de caucho** robusta. Con arrollamiento automático SCS controlado, patentado, para evitar lesiones.

#### Aplicación:

Apropiado para aire, agua, aceite, diésel.

Para aumentar la ergonomía gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por mangueras colocadas en el suelo.

### Descripción técnica

Conexión entrada	1/2 pul
Longitud utilizable de la manguera	15 m
Presión de servicio máx.	50 bar
Conexión salida	1/2 pul

Material carcasa	Chapa de acero, barnizada
Sistema automático de enrollado SCS	sí
Carcasa altura	494 mm
Carcasa profundidad	180 mm
Carcasa anchura	470 mm
Tipo de producto	Enrollador de manguera