

Garant**Fresas de MDI, diamante, Ø h10 DC: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	209515 10
GTIN	4045197467089
Clase de artículo	11Y

Descripción**Ejecución:**

Filos curvos, alabeados, que permiten un **fresado sin rebabas** de los cantos superior e inferior de plásticos reforzado con fibra.

La deslaminación se evita porque se usan al mismo tiempo un filo traccionante y un filo empujante. La fresa debe utilizarse centrada con respecto a la sección transversal del material.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	10 mm
Avance f_z para contornear en PRFV PRFC	0,08 mm
Zona de corte accionamiento L_A	12 mm
Número de dientes Z	6
Ø de mango D_s	10 mm
Longitud total L	73 mm
Longitud de filo L_c	25 mm
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado
Mango	DIN 6535 HA con h6
Tolerancia Ø nominal	h10
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	diamante
Material de corte	MDI

Norma	Norma de fábrica
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,5 \times D$ en cantedado
Refrigeración interior	no
anillo de color	negro
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
PVDF GF20	adecuado	200 m/min	N
POM GF25	adecuado	190 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	170 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	150 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	180 m/min	N
PEEK CF30	adecuado	160 m/min	N
Híbridos	adecuado		
Panal de abeja Sándwich	adecuado	350 m/min	N
PRFV	adecuado	190 m/min	N
PRFV, CFRP	adecuado	190 m/min	N
Grafito	adecuado	340 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------