

Garant**Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	192541 25
GTIN	4045197547651
Clase de artículo	11W

Descripción**Ejecución:****Con perfil de labio destalonado por muela.**

Geometría de corte frontal para inmersión.

- **Ranuras para viruta amplias rectificadas con máxima precisión.**
- **Ángulo de desprendimiento especial para aluminio y metales no férricos.**

Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Ventaja:Las grandes cajas de virutas son adecuadas **para un elevado volumen de arranque de viruta.****Descripción técnica**

Número de dientes Z	3
Anchura del chaflán angular con 45 °	1 mm
Ø de corte D _c	25 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,09 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Longitud total L	166 mm
Longitud de filo L _c	90 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 1835 B con h6
Tolerancia Ø nominal	js14

Ángulo de hélice	36 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS PM
Norma	DIN 844 B
Perfil de fresado	WR
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	23 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		