

Sistema magnético de barra con medida de ajuste, SmCo₅, Ø: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	085928 20
GTIN	2050000964879
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Sistema magnético de barra apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.
- Tolerancia de ajuste al Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
- Núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo₅).

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Descripción técnica

Altura	25 mm
Medida máxima acortamiento lado posterior	6 mm
Fuerza de sujeción nominal	230 N
Material superficie	Níquel
Ø	20 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	200 °C
Material núcleo del imán	SmCo ₅
Tipo de producto	Imán de amarre de barra

