

## Sistema magnético de barra con medida de ajuste, Neodimio, Ø: 32mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085929 32
GTIN	2050001737540
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Sistema magnético de barra apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.
- Tolerancia de ajuste al Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
- Núcleo del imán de neodimio.

#### Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

### Descripción técnica

Ø	32 mm
Medida máxima acortamiento lado posterior	5 mm
Fuerza de sujeción nominal	700 N
Material superficie	Níquel
Altura	40 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	80 °C
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre de barra

