

Sistema magnético plano sin rosca, Neodimio, Ø: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	085923 25
GTIN	2050001737694
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Descripción técnica

Altura	7 mm
Peso	31 g
Ø	25 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	80 °C
Fuerza de sujeción nominal	200 N
Material superficie	galvanizado
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

