

**Garant****Fresa frontal cilíndrica N, Sin revestimiento, Øxancho js16: 63X40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	181500 63X40
GTIN	4045197096487
Clase de artículo	11U

**Descripción****Ejecución:**

Las fresas cortan por el perímetro y frontalmente.

**Aplicación:**

**Tipo N** = dentado normal, espiral de 30°.

**Nota:**

$f_z$  para  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Descripción técnica**

Número de dientes Z	8
Ø de perforación H7	27 mm
Ø de corte $D_c$	63 mm
Avance $f_z$ para contornear en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación
Altura total	40 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento

Material de corte	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	js16
Alojamiento fresa frontal cilíndrica	con ranura de ajuste
Ángulo de hélice	30 grados
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado
Refrigeración interior	no
Ángulo del chaflán angular	90 grados
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa cilíndrica

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	28 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	18 m/min	M
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		