

Garant
Fresas MDI TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	203102 10
GTIN	4045197814494
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual.

Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Rompevirutas desplazado.

Nota:

ae máx. = 0,1×D para el mecanizado TPC. ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.º 203116. hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.º de art. 204012, 204014 y 204015.

Descripción técnica

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,2 mm
Número de dientes Z	7
Dirección de aproximación	horizontal e inclinado
Voladizo L ₁ incl. cuello	30 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Longitud de filo L _c	22 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Ø de cuello D ₁	9,8 mm
Longitud total L	72 mm
Tolerancia Ø nominal	f8

Ø de corte D_c	10 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Ángulo de hélice	40 grados
Espesor medio de viruta $h_{m\acute{a}x.}$ para fresar TPC en INOX < 900 N/mm ²	0,055 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Número de rompevirutas	0
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	380 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	340 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuada con restricciones		

Aire

adecuado