

**Garant**
**Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	203091 8
GTIN	4045197814401
Clase de artículo	11X

**Descripción**
**Ejecución:**

Fresa de alto rendimiento **diseñada especialmente para el uso TPC** para el uso universal. Alma reforzada. Divisor de virutas desplazado. **Resistencia a la rotura** por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

**Nota:**

$h_{m\acute{a}x.}$ : Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.

$a_{e\ m\acute{a}x.} = 0,03 \times D$  para el mecanizado TPC.

Tolerancia Ø nominal: f8

Número de dientes Z: 5

Ángulo de hélice: 40 grados

Dirección de aproximación: horizontal e inclinado

Mango: DIN 6535 HB con h6

Calidad de equilibrado con mango: G 2,5 con HB

Número de dientes Z: 5

Longitud de filo  $L_c$ : 40 mm

Longitud total L: 81 mm

Ø de mango  $D_s$ : 8 mm

Anchura del chaflán angular con 45 °: 0,16 mm

Espesor medio de viruta  $h_{m\acute{a}x.}$  para fresar TPC en Toolox 44 HRC: 0,03 mm

**Descripción técnica**

Número de dientes Z	5
Espesor medio de viruta $h_{m\acute{a}x.}$ para fresar TPC en Toolox 44 HRC	0,03 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,16 mm

Dirección de aproximación	horizontal e inclinado
Ø de mango $D_s$	8 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Ø de corte $D_c$	8 mm
Longitud de filo $L_c$	40 mm
Tolerancia Ø nominal	f8
Longitud total L	81 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Ángulo de hélice	40 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	$0,03 \times D$
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	350 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	310 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	270 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P

TOOLOX 33	adecuado	50 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado	30 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	120 m/min	M
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado		