

Garant**ZDHT 150520FR-F10, HU7705, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	211768 ALU
GTIN	4062406681937
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Radio angular: 2 mm

Avance f_z por diente: 0,1- 0,25 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,1- 0,25 mm
Radio angular	2 mm
Código ISO plaquita de corte	ZDHT 150520FR-F10
Clase	HU7705
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	900 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		