

Garant**Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM, TiAlN, Ø k12 DC: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	192852 6
GTIN	4045197359490
Clase de artículo	11W

Descripción**Ejecución:**

Sustrato especial **SPM** con un gran porcentaje de cobalto.
Combina la **dureza del MDI** con la **tenacidad del acero PM**.
Geometría de corte frontal para inmersión.

Aplicación:

Para las máximas exigencias de rendimiento en el arranque de viruta y el aumento del volumen de arranque en aceros inoxidables.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	6 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,3 mm
Número de dientes Z	3
Avance f_z para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm ²	0,008 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Longitud total L	52 mm
Longitud de filo L_c	8 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 1835 B con h6
Tolerancia Ø nominal	k12
Ángulo de hélice	30 grados

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS E SPM
Norma	DIN 327
Perfil de fresado	HRF
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	159 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	95 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	74 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	74 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	42 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	26 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	21 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	20 m/min	S
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		