

Garant
Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 12/1,0mm

Datos de pedido

Número de pedido	206351 12/1,0
GTIN	4045197542335
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

Medidas constructivas según DIN 6527 y 38° de espiral.

 Tolerancia: radio de corte $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Nota:
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.º 206345
Descripción técnica

Número de dientes Z	4
Avance f_z para fresado copiador en INOX > 900 N/mm ²	0,075 mm
Ø de cuello D_1	11,5 mm
Ø de corte D_c	12 mm
Avance f_z para contornear en INOX > 900 N/mm ²	0,06 mm
Radio de filo R_1	1 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	38 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Longitud de filo L_c	26 mm
Longitud total L	83 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo de hélice	38 grados

Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	e8
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D en fresado copiado
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,3×D en contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa tórica

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
TOOLOX 33	adecuado	115 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
Uni	adecuado con restricciones		

húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuada con restricciones
Aire	adecuado con restricciones

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------