

**Garant****VCGT 220530 FN, HU7810, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	211861 ALU
GTIN	4062406676841
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

**Nota:**

$a_{p\text{máx.}} = 7\text{ mm}$  para desbastar con  $a_e = 1 \times D$ .

**Descripción técnica**

Tipo	Aluminio
Avance $f_z$	0,25 mm
Radio angular	3 mm
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	VCGT 220530 FN
Clase	HU7810
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	500 m/min	N
CuZn	adecuado	400 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado	100 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		